


MS, MX, MF en ML Serie

Vochtbestelingsbalansen



Koppeling met software



WinCT Moisture Software laat de optimale verwarmingstemperatuur zien en real-time grafieken



VONMARCKEN
LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Specificaties

- Helder afleesbaar LCD display
- Directe 230V aansluiting
- Standaard 3 jaar garantie
- Snelle en uniforme verwarming door een halogeenlamp en innovatieve SRA technologie
- Hoge herhaalbaarheid door gebruik van SHS technologie
- Sodium Dihydrate voor nauwkeurigheidscntrole
- 5 meetprogramma's mogelijk: standaard, auto, snel, timer en handmatig
- 4 verwarmingsmodes: standaard, snel, step en ramp modus
- Standaard RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer
- Geleverd met WinCT Moisture software, de software laat de optimale verwarmingstemperatuur in een real-time grafiek zien
- Door intern geheugen tot 20 geschikte metingen op te slaan en op te vragen uit het geheugen (10 voor MF & 5 voor ML Serie)
- Opslag tot 100 metingen wanneer deze in één maal worden geëxporteerd (50 voor MF & 30 voor ML Serie)
- Kalibratiefunctie voor de verwarmingstemperatuur
- GLP, GMP, GCP en ISO conform

Standaard



Model	MS-70-NVH	MX-50-NVH	MF-50-NVH	ML-50-NVH
Max. sample cap.	71 g	51 g	51 g	51 g
Weegresolutie	0,0001 g	0,001	0,002 g	0,005 g
Weergave vocht inhoud	0,001 / 0,01 / 0,1 %	0,01 / 0,1 %	0,05 / 0,1 / 1 %	0,1 / 1 %
Nauwkeurigheid over 1 g	0,05 %	0,10 %	0,20 %	0,5 %
Nauwkeurigheid over 5 g	0,01 %	0,02 %	0,05 %	0,1 %
Droog temperatuur	30-200 c	50-200 c	50 - 200 c	50 - 200 c
Display type	VFD	VFD	VFD	VFD
Plateau afmeting in mm	85 Ø	85 Ø	85 Ø	85 Ø
Art. nummer	20450	20440	20460	20430